

PEMSA Wire Basket Tray L Bracket



CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

Ideal for typical wall and channel installations



IEC 61537 load rating and earthing compliant

Material: Aço
Acabamento: Electro galvanized



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Altura (H)	Static Load	Certifications
WBT100LBRKT	820200	170mm	54 mm	138 mm	588N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT150LBRKT	820210	220mm	54 mm	138 mm	588N	CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S
WBT200LBRKT	820220	270mm	54 mm	138 mm	588N	
WBT300LBRKT	820230	370mm	54 mm	138 mm	373N	UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT
WBT400LBRKT	820240	470mm	54 mm	138 mm	275N	ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

