


PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice



CARACTERÍSTICAS

Significant mechanical joint strength

Robust steel design and construction

IEC 61537 load rating and earthing compliant





ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Cor	Acabamento	A	B
WBTUNVSPLBG	820701	Aço	Black	Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Aço		Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Certifications
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLEG	820700	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

