


Push-In Insert for Sheet Metal



CARACTERÍSTICAS

For installation of plastic conduit clamps and clips on cable trays or spring steel fasteners with holes


Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Temperatu ra	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)	Tamanho do orifício (HS)
SCESV	800034	Nylon	-20 to 85 °C	18 mm	20 mm	0.50 - 1.1 mm	6 - 8 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

