

Rubber Profile for C-Channel



CARACTERÍSTICAS

EPDM insulation profile to prevent contact between support and ventilation duct

For use with C-Profiles

Can be used with threaded rods up to M10


ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura	Channel Type	Length (L)	Altura (H)
ISOE01	400914	EPDM-SBR Rubber	-50 to 110 °C	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	30m	6 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)
ISOE01	400914	31 mm	8.5 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

