


# STRC CU Strap Clamp for Copper Tube

## CARACTERÍSTICAS

Includes fasteners, screw and nut



**Material:** Copper

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | Largura (W) | Espessura (T) | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| STRC012CU          | 574170           | 12 mm                 | 15 mm       | 0.6 mm        | 6                         | 16mm                        |
| STRC015CU          | 574180           | 15 mm                 | 15 mm       | 0.6 mm        | 6                         | 16mm                        |
| STRC018CU          | 574190           | 18 mm                 | 15 mm       | 0.6 mm        | 6                         | 16mm                        |
| STRC022CU          | 574200           | 22 mm                 | 15 mm       | 0.6 mm        | 6                         | 16mm                        |
| STRC028CU          | 574210           | 28 mm                 | 15 mm       | 0.6 mm        | 6                         | 16mm                        |



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

