

Strut Beam Clip



CARACTERÍSTICAS

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristruct

FM® Specification Tested

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho do orifício (HS)	Length (L)
ZT605HD	313260	Aço	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605	388080	Aço	Hot-Dip Galvanized	16 mm Max	13 mm	49mm
ZTA605S6	387190	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Largura (W)	Static Load	Parafuso incluído
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	Sim
ZTA605	388080	6 mm	40 mm	2040N	Não
ZTA605S6	387190	6 mm	40 mm	2040N	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

