

Strut Nut without Spring

CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels





Static Load Safety Factor: 3:1

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura (T)	Torque (TQ)
NUTM10EG	315025	Aço	Electrogalvanized	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Aço	Hot-Dip Galvanized	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Aço	Electrogalvanized	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Aço	Hot-Dip Galvanized	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Aço	Electrogalvanized	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Aço	Hot-Dip Galvanized	16	11.7 mm	125 N·m

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Espessura (T)	Torque (TQ)
NUTM6EG	314995	Aço	Electrogalvanized	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Aço	Hot-Dip Galvanized	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Aço	Electrogalvanized	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Aço	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Pull-Out Strength				
Part Number	Channel Type	Channel Thickness		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

