


# Trapeze Sway Brace, Pipe



## CARACTERÍSTICAS

Seismically braces trapeze hangers

Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Materia l | Acabamento          | Tamanho da haste (RS) | Largura (W) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| CSBR1              | 404566           | Aço       | Electro galvanize d | 10, 12, 16, 20        | 81.3 mm     | 3.4 mm        |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | A       | B       | C     |
|--------------------|------------------|---------|---------|-------|
| CSBR1              | 404566           | 88.9 mm | 86.4 mm | 29 mm |

| FM Loads    |              |                                                          |           |           |           |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical |           |           |           |
|             |              | 30° - 44°                                                | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBR1       | EN 10255 H   | 3360 N                                                   | 4930 N    | 7730 N    | 7730 N    |



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

