

# Twist-In Insert for Perforated Cable Tray


## CARACTERÍSTICAS

For installation of plastic conduit clamps and clips on cable trays with slots

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized




## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Temperatura  | A     | B     | C     |
|--------------------|------------------|----------|--------------|-------|-------|-------|
| SCEDV              | 800035           | Nylon    | -20 to 85 °C | 20 mm | 11 mm | 16 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | D    | E        | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|------|----------|---------------|
| SCEDV              | 800035           | 6 mm | 6 - 9 mm | 0.50 - 1.1 mm |



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

