


U-Bolt

CARACTERÍSTICAS

Complete with 4 nuts



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/D N	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
UB4N049M8	599160	Aço	Electrogalvanized	49 mm	40	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	Aço	Electrogalvanized	90 mm	80	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	Aço	Electrogalvanized	160 mm		M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	Aço	Electrogalvanized	219 mm	200	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	Aço	Electrogalvanized	273 mm	250	M16	331 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/D N	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
UB4N323M10	599343	Aço	Electrogalvanized	323 mm	300	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405	Aço	Electrogalvanized	30 mm	20	M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410	Aço	Electrogalvanized	36 mm	25	M8	70 mm
UB4N36M8S6	599495	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430	Aço	Electrogalvanized	74 mm	65	M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445	Aço	Electrogalvanized	118 mm	100	M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450	Aço	Electrogalvanized	146 mm	125	M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12	200 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/D N	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
UB4N168M12EG	599455	Aço	Electrogalvanized	168 mm		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460	Aço	Electrogalvanized	172 mm	150	M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12	295 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	NB/DN	Tamanho da haste (RS)	Altura (H)
UB4N224M16EG	599470	Aço	Electrogalvanizado	224 mm	200	M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475	Aço	Electrogalvanizado	278 mm	250	M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480	Aço	Electrogalvanizado	345 mm	300	M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415	Aço	Electrogalvanizado	42 mm	32	M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420	Aço	Electrogalvanizado	49 mm	40	M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425	Aço	Electrogalvanizado	60 mm	50	M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440	Aço	Electrogalvanizado	94 mm	80	M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10	140 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

