

# Universal Restraint Clip, Slotted

## CARACTERÍSTICAS

Slotted design ideal for attaching to existing threaded rod on trapezes

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing



**Material:** Aço  
**Acabamento:** Electrogalvanized




## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Brace Size | Tamanho da haste (RS) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|
| CSBURCR12          | 402202           | #12, #18   | 12                    | 4.27 mm       |
| CSBURCR38          | 402201           | #12, #18   | 10                    | 4.27 mm       |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Brace member is not included.

| UL Loads    |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| Part Number | Brace Member | Load Rating |
| CSBURCR38   | CSB12CBL     | 1859 N      |
|             | CSB18CBL     | 3434 N      |
| CSBURCR12   | CSB12CBL     | 1859 N      |
|             | CSB18CBL     | 3434 N      |
| CSBURCR58   | CSB12CBL     | 1859 N      |
|             | CSB18CBL     | 3434 N      |



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

