


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

CARACTERÍSTICAS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Cor: Black
Material: Polymer

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Length (L)	Sides Included	Peso unitário
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Não	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Não	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Não	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Não	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Não	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Sim	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Sim	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Sim	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Sim	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Sim	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Sim	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Sim	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Sim	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Sim	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Sim	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Sim	0.06 kg

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Length (L)	Sides Included	Peso unitário
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Sim	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Sim	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Sim	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Sim	0.18 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

