

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, aço inoxidável



CARACTERÍSTICAS

Projeto único de corpo estampado que não racha com o torque excessivo


Proporciona uma maior área de contato da superfície para permitir melhor desempenho do conector

Compatível com hastes de aterramento e eletrodos de cobre, com ligação de cobre, galvanizados, aço inoxidável, vergalhão e aço plano



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Torque (TQ)	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Tamanho da chave inglesa
SP58	158185	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 filamentado - #2 filamentado, 6 mm² filamentado - 25 mm² filamentado	1/2"



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE