

Esmerilhador de trilhos portátil, a gás com dois ciclos



CARACTERÍSTICAS

Motor potente de 39 cc e dois ciclos

O cabo do cabeçote de alimentação incorpora uma placa de apoio para proteger o motor contra danos

Projeto leve

O cabo antivibração reduz a fadiga do operador e ajuda a oferecer o equilíbrio apropriado durante a operação do esmerilhador

O eixo robusto aumenta a durabilidade da operação

O aumento da estabilidade do esmeril reduz a vibração e o desgaste durante a operação

Uma peça do equipamento para esmerilhar o cabeçote e a alma

A velocidade máxima da roda é de 6.000 rpm

A proteção ajustável do esmeril gira a 360° e possibilita a operação em áreas difíceis

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Tipo	Peso unitário
SBG150WC	715409	Grinder with Storage Case	14.6 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.