

# Bloco Terminal 4-Post para ferrovia

## CARACTERÍSTICAS

Separa a fiação "limpa" da "suja"

Inclui terminal de teste integrado

Inclui slot para barramento de baixa impedância

Projeto modular para conjunto de campo e expansão futura

Atende às recomendações AAR



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Length (L)   | Profundidade (D) | Altura (H)  | A          | B          | Tamanho da rosca (TS) | Peças incluídas |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| B2700A2C1WH        | 133.35m<br>m | 25.4mm           | 31.75<br>mm | 25.4<br>mm | 60.3<br>mm | 14" UNS               | Sim             |
| SBB2700A2B10       | 133.35m<br>m | 25.4mm           | 31.75<br>mm | 25.4<br>mm | 60.3<br>mm | 14" UNS               | Não             |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit B2700A2C1WH contém: (1) bloco terminal, (1) link de teste de deslocamento, (15) arruelas planas de cobre com diâmetro externo de 9/16", (9) engramamento revestido de zinco 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (5) contraporca revestida de níquel 14-24 UNS-2B porcas sextavadas AAR, (2) #10X1 – 1/2" parafusos revestidos de zinco e (1) guia de instrução.

Quatro blocos pós-terminal são componentes incluídos nos painéis fabricados e projetados pela nVent ERICO.

Assistência de projeto disponível para aplicações especiais. Entre em contato com o representante nVent ERICO para obter mais detalhes.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE