

TCBW Threaded Busbar, W-Thread



CARACTERÍSTICAS

Threaded hole pattern provides 40% more connections

End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges




ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)	Tamanho da rosca (TS)
TCBW32X5-2M	549030	Copper	32 mm	5 mm	1985mm	M6

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	A	B	C	Peso unitário
TCBW32X5-2M	549030	6 N·m	17.5 mm	16 mm	12 mm	2.65 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE