

Entrada de cabos de ancoragem | Armários de montagem na parede, CAG



Este passa-cabos de dois componentes pode ser montado numa vasta gama de armários. Fixa o cabo no local e elimina quaisquer tensões externas.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Ilhó de dois componentes com o selo da membrana e ancoragem do cabo. A instalação não requer ferramentas, é auto-ajuste à sua espessura das paredes circundantes e clique com o botão fixo no lugar. Devido ao seu design compacto que se estende apenas 5.7 mm fora do recinto em que está montado. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja penetrado por um cabo ou um tubo. Apropriado para furos em materiais de 0.7 a 3 mm de espessura.

Material: TPE e polyamida 66, livre halogênio.

Resistência à temperatura: -20°C até +125°C.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 67,65, prova de água.

Quantidade por embalagem: 50 Peças.

Cor: Light Gray
Material: Pástico
Código de cor: RAL 7035
Acabamento: Smooth

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura (H)	Diâmetro (Ø)	Cable Diameter Range
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE