


Combinável porta simples armário outdoor em alumínio, ECOM



Este armário combinável de porta única e parede dupla em alumínio, ECOM, foi concebido para utilização no exterior. Está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em várias dimensões e permite a criação de diversas configurações diferentes, uma vez que é combinável. Com um elevado grau de proteção IP 66, funcionalidades antivandalismo e capacidades de gestão térmica eficientes, os componentes no interior do armário estão muito bem protegidos.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Alumínio ALMg3. Porta: 2 mm. Painel traseiro: 2 mm. Tejadilho: 2 mm. Chapa Inferior: 2 mm.

Estrutura: Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Estrutura: 1.5 mm.

Porta: De paredes duplas com aberturas de ventilação superior e inferior permitindo o fluxo de ar. Montado com dobradiças ocultas, permitindo a abertura da mão esquerda ou direita.

Painel posterior: De paredes duplas com aberturas de ventilação superior e inferior permitindo o fluxo de ar.

Tejadilho: Tejadilho inclinado com calha de chuva integrada e canais de ventilação em torno do perímetro.

Painéis laterais: Fornecido como acessório.

Placas inferiores: Placa inferior de uma peça com junta de poliuretano injetado para garantir a máxima estanqueidade.

Fechadura: Sistema de bloqueio de 4 pontos. Não interfere no espaço interno do Armário. Manipulo standard com bloqueio de segurança.

Terras: Os painéis internos são ligados à terra através dos seus acessórios e estão equipados com um perno de aterramento separado.

Acabamento: RAL 7035 estrutura revestimento em pó 100% poliéster.

Protecção: Cumpre com IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10, quando a placa inferior é montada.

Aprovações: GOST. Resistência às substâncias "Estruturas mecânicas para equipamentos electrónicos instalados em armários ao ar livre (Exterior)".

Delivery: Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and side panels are not included in the standard delivery.


Espessura (T): 2mm

Material: Alumínio
Acabamento: Polido

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE