


Sistema de mesa de comando, MPC



Este sistema de mesa de comando combinável em aço macio, MPC, tem um grau de proteção IP 55/56. Inclui três secções intermutáveis, parte superior, secretária e parte inferior. O sistema é muito flexível e as várias combinações possíveis podem satisfazer muitos requisitos de design. O design ergonómico das unidades de secretária e parte superior permite uma instalação fácil e acesso ao equipamento HMI, para além de aumentar o espaço de montagem disponível. Os painéis em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa para algumas partes da mesa de comando, caso esteja exposta a agentes químicos, etc.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo e porta: Aço macio de 1,5 mm. Painel traseiro: Aço macio de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1,2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.

Portas e painéis: Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Os painéis da secção superior e da secretária são mantidos abertos por suportes de painel mecânicos de engate automático/libertação automática. As dobradiças ocultas permitem uma abertura de 90 ° na secretária. Porta dupla em unidades de base de 1200 e 1600 mm de largura.

Placa de montagem: Placa de montagem padrão na unidade de base. Fixa por suportes de fixação na calha em C, superior e inferior para ajuste de profundidade. Opcional em unidades de secretária e de secção superior.

Fechadura: Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para unidade de secção superior e de secretária. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm. Outras opções disponíveis. Consultar a secção de montagem na parede.

Acesso para cabos: Abertura inferior na unidade da base para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.

Ligação à terra: Pernos M8 roscados nos corpos, nas portas e nos painéis traseiros.

Acabamento: Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

Proteção: Porta única: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Entrega: A unidade de base é fornecida com uma placa de montagem de série. As unidades de secretária e de secção superior têm placas de montagem fornecidas como acessórios. Todas as aberturas superiores e da base podem ser fechadas escolhendo a placa apropriada, disponível entre os acessórios. São fornecidas porcas e anilhas adequadas para os vários pernos de ligação à terra.

Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit

Material: Aço Macio
Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor: Light Gray
Código de cor: RAL 7035
Espessura: 1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Placa de montagem incluída	Profundidade máxima de montagem	Tipo
MPC061R5	500mm	600mm	494mm	Não		Top Section Unit
MPC062R5	250mm	600mm	985mm	Não		Desk Unit
MPC063R5	700mm	600mm	500mm	Sim	470.5mm	Base Unit
MPC081R5	500mm	800mm	494mm	Não		Top Section Unit
MPC082R5	250mm	800mm	985mm	Não		Desk Unit
MPC083R5	700mm	800mm	500mm	Sim	470.5mm	Base Unit
MPC101R5	500mm	1000mm	494mm	Não		Top Section Unit
MPC102R5	250mm	1000mm	985mm	Não		Desk Unit
MPC103R5	700mm	1000mm	500mm	Sim	470.5mm	Base Unit
MPC121R5	500mm	1200mm	494mm	Não		Top Section Unit
MPC122R5	250mm	1200mm	985mm	Não		Desk Unit
MPC123R5	700mm	1200mm	500mm	Sim	470.5mm	Base Unit
MPC161R5	500mm	1600mm	494mm	Não		Top Section Unit
MPC162R5	250mm	1600mm	985mm	Não		Desk Unit
MPC163R5	700mm	1600mm	500mm	Sim	470.5mm	Base Unit

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Nota: Apenas as mesas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura possuem porta dupla.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.