


# Sistema de mesa de comando, MPC



Este sistema de mesa de comando combinável em aço macio, MPC, tem um grau de proteção IP 55/56. Inclui três secções intermutáveis, parte superior, secretária e parte inferior. O sistema é muito flexível e as várias combinações possíveis podem satisfazer muitos requisitos de design. O design ergonómico das unidades de secretária e parte superior permite uma instalação fácil e acesso ao equipamento HMI, para além de aumentar o espaço de montagem disponível. Os painéis em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa para algumas partes da mesa de comando, caso esteja exposta a agentes químicos, etc.

## NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12, 13, 4; File No. E92044

cUL C22.2 No. 14-13; Type 12, 13, 4; File No. E92044

IEC 61439

CE, UK CA, UL

IP

## CARACTERÍSTICAS

**Material:** Corpo e porta: Aço macio de 1,5 mm. Painel traseiro: Aço macio de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1,2 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 2,5 mm.

**Corpo:** Dobrado e com junções soldadas. A construção da mesa de comando inclui uma base que fornece uma distância entre o solo e a parte inferior da porta, atuando como uma base integrada.

**Portas e painéis:** Superfície simples dobrada com dobradiças, que permitem trocar a abertura da porta para a esquerda e para a direita. Os painéis da secção superior e da secretária são mantidos abertos por suportes de painel mecânicos de engate automático/libertação automática. As dobradiças ocultas permitem uma abertura de 90 ° na secretária. Porta dupla em unidades de base de 1200 e 1600 mm de largura.

**Placa de montagem:** Placa de montagem padrão na unidade de base. Fixa por suportes de fixação na calha em C, superior e inferior para ajuste de profundidade. Opcional em unidades de secretária e de secção superior.

**Fechadura:** Fechaduras de palhetão duplo de 3 mm para unidade de secção superior e de secretária. Para a base, duas fechaduras de palhetão duplo de 3 mm. Outras opções disponíveis. Consultar a secção de montagem na parede.

**Acesso para cabos:** Abertura inferior na unidade da base para acesso para cabos. Placas inferiores para a passagem de cabos fornecidas de série.

**Ligação à terra:** Pernos M8 roscados nos corpos, nas portas e nos painéis traseiros.

**Acabamento:** Revestimento a pó estruturado RAL 7035.

**Proteção:** Porta única: IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10. Porta dupla: IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Entrega: A unidade de base é fornecida com uma placa de montagem de série. As unidades de secretária e de secção superior têm placas de montagem fornecidas como acessórios. Todas as aberturas superiores e da base podem ser fechadas escolhendo a placa apropriada, disponível entre os acessórios. São fornecidas porcas e anilhas adequadas para os vários pernos de ligação à terra.

Mounting plate: Standard mounting plate in base unit; fixed by fixing brackets on C rail, top and bottom, for depth adjustment; optional in desk and top section unit

**Espessura:** 1.5mm  
**Cor:** Light Gray  
**Material:** Aço Macio  
**Acabamento:** Pintura electrostática com Acabamento Texturado  
**Código de cor:** RAL 7035

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Placa de montagem incluída | Profundidade máxima de montagem | Tipo             |
|--------------------|--------|---------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|
| MPC083R5           | 700mm  | 800mm   | 500mm        | Sim                        | 470.5mm                         | Base Unit        |
| MPC161R5           | 500mm  | 1600mm  | 494mm        | Não                        |                                 | Top Section Unit |
| MPC103R5           | 700mm  | 1000mm  | 500mm        | Sim                        | 470.5mm                         | Base Unit        |
| MPC062R5           | 250mm  | 600mm   | 985mm        | Não                        |                                 | Desk Unit        |
| MPC162R5           | 250mm  | 1600mm  | 985mm        | Não                        |                                 | Desk Unit        |
| MPC082R5           | 250mm  | 800mm   | 985mm        | Não                        |                                 | Desk Unit        |
| MPC102R5           | 250mm  | 1000mm  | 985mm        | Não                        |                                 | Desk Unit        |
| MPC121R5           | 500mm  | 1200mm  | 494mm        | Não                        |                                 | Top Section Unit |
| MPC061R5           | 500mm  | 600mm   | 494mm        | Não                        |                                 | Top Section Unit |
| MPC123R5           | 700mm  | 1200mm  | 500mm        | Sim                        | 470.5mm                         | Base Unit        |
| MPC063R5           | 700mm  | 600mm   | 500mm        | Sim                        | 470.5mm                         | Base Unit        |
| MPC163R5           | 700mm  | 1600mm  | 500mm        | Sim                        | 470.5mm                         | Base Unit        |
| MPC081R5           | 500mm  | 800mm   | 494mm        | Não                        |                                 | Top Section Unit |
| MPC122R5           | 250mm  | 1200mm  | 985mm        | Não                        |                                 | Desk Unit        |
| MPC101R5           | 500mm  | 1000mm  | 494mm        | Não                        |                                 | Top Section Unit |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

Nota: Apenas as mesas de comando de 1200 mm e 1600 mm de largura possuem porta dupla.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**