

Porta esquemas | Armários de instalação no solo, DRB

O porta documentos em aço pode alojar capas de arquivo e outros documentos e é fixo com parafusos, o que proporciona uma boa solução para quando, por exemplo, o armário está exposto a elevadas temperaturas.

CARACTERISTICAS

Descrição: Um amplo porta esquemas fabricado em chapa de aço fixado directamente ao perfil de reforço da porta.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: 1 peça com material de montagem.

Espessura:	1.5mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Usable Depth	Família de produtos	Material do gabinete
DRB600R5	272mm	495mm	70mm	68mm	Free-Standing	Aço Macio
DRB800R5	272mm	695mm	70mm	68mm	Free-Standing	Aço Macio
DRB0303R5	260mm	371mm	90mm	88mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.