


Interruptor de porta, DSW

O interruptor da porta permite ligar ou desligar as luzes ou outros dispositivos elétricos quando a porta do armário é aberta, sem necessidade de qualquer interferência manual.



NORMAS DA INDÚSTRIA

CE
cCSAus
CCC

CARACTERÍSTICAS

Aprovações: CE, cCSAus.

Capacidade corte: 3 A/240 V.

Quantidade por embalagem: 1 unidade com acessórios de montagem.

Descrição: Interruptor da porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.). Pode ser montado depois de instalar o armário mantendo, consequentemente, a abertura da porta livre. É fixado no padrão de orifícios interior da estrutura do armário em armários de instalação no solo. Entrada de cabos M20.

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tensão nominal	Corrente máxima	Família de produtos
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Free-Standing

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.