

Interrutor de porta para HDF, HDFSW



Interrutor de porta para ativar qualquer dispositivo elétrico (iluminação, sinalização, alarmes, etc.), concebido para armários HDF de instalação no solo. Não é necessária maquinação.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL

CE, UK CA

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de comutação de 3 A/240 V

Entrada de cabos M20

Aprovações: CE, com listagem cULus

Conteúdo da embalagem: 1 unidade com instruções de montagem

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
HDFSW01	91mm	38mm	77mm	Pástico	Smooth	Black

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.