


Armário de fixação mural porta dupla, MAD



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço macio, MAD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo: Aço macio de 1.5 mm. Placa passa-cabos: Aço macio de 1.4 mm. Porta: Aço macio de 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 e superior.

Estrutura: Dobrado e soldado longitudinalmente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação mural, embutidos 2 mm (20.4 mm de diâmetro) permitindo a circulação do ar entre a parede e a traseira do armário.

Porta: Porta montada com abertura de 130°. Dobradiças escondidas desmontáveis com veio. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP. Dois perfis de montagem amovíveis na porta do lado direito e dois na porta do lado esquerdo. A estanqueidade é assegurada por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão DIN de 3 mm e 90° de ângulo de movimento de abertura. Sistema de fecho interno de varas com três pontos de fixação. Estão disponíveis outros canhões como acessórios.

Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal das calhas ou dos equipamentos. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armários. Nos armários com altura de 800 mm ou superior, as arestas estão reforçadas estando todas elas dobradas. Pode ser ajustado a profundidade da platina de montagem utilizando o acessório AMG.

Tampa para saída de cabos: Encontra-se na parte inferior do armário para facilitar a instalação de cabos na platina de montagem.

Protecção: IP 55 | TIPO 12 | IK 10. Para a instalação no exterior, recomenda-se a utilização de uma protecção contra chuva, ARF e revestimento de tinta 100% poliéster e primário de protecção anticorrosão. A resistência à corrosão deve ser tida em consideração para aplicações exteriores e interiores.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Fornecimento: Armário com portas e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Dois perfis de montagem em cada porta. Placa(s) passa-cabos com junta(s), chave metálica de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Capacidades de ligação à terra.

* Fechadura de varões com três pontos de fixação.


Body Thickness:	1.5mm
Espessura da porta:	2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Sim	1370 x 950mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	Não		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Sim	1170 x 1150mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	Não		
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	Não		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Sim	1170 x 950mm	282mm
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Não		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Sim	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	Não		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sim	570 x 750mm	282mm
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Sim	970 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	Não		

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varões com três pontos de fixação.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE