


Armário de fixação mural porta dupla, MAD



A gama de armários de porta dupla e de montagem na parede em aço macio, MAD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo: Aço macio de 1.5 mm. Placa passa-cabos: Aço macio de 1.4 mm. Porta: Aço macio de 2 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 e superior.

Estrutura: Dobrado e soldado longitudinalmente. Quatro furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação mural, embutidos 2 mm (20.4 mm de diâmetro) permitindo a circulação do ar entre a parede e a traseira do armário.

Porta: Porta montada com abertura de 130°. Dobradiças escondidas desmontáveis com veio. Pernos soldados interiores M6 para perfis de montagem para porta MMDP. Dois perfis de montagem amovíveis na porta do lado direito e dois na porta do lado esquerdo. A estanqueidade é assegurada por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão DIN de 3 mm e 90° de angulo de movimento de abertura. Sistema de fecho interno de varas com três pontos de fixação. Estão disponíveis outros canhões como acessórios.

Platinas montagem: A platina de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento horizontal das calhas ou dos equipamentos. Na parte superior e inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites soldados M8 fixados à parte traseira do armários. Nos armários com altura de 800 mm ou superior, as arestas estão reforçadas estando todas elas dobradas. Pode ser ajustado a profundidade da platina de montagem utilizando o acessório AMG.

Tampa para saída de cabos: Encontra-se na parte inferior do armário para facilitar a instalação de cabos na platina de montagem.

Protecção: IP 55 | TIPO 12 | IK 10. Para a instalação no exterior, recomenda-se a utilização de uma protecção contra chuva, ARF e revestimento de tinta 100% poliéster e primário de protecção anticorrosão. A resistência à corrosão deve ser tida em consideração para aplicações exteriores e interiores.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Fornecimento: Armário com portas e placa de montagem (não incluída com os números de item terminados em PER5). Dois perfis de montagem em cada porta. Placa(s) passa-cabos com junta(s), chave metálica de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Capacidades de ligação à terra.

* Fechadura de varões com três pontos de fixação.


Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Body Thickness:	1.5mm
Espessura da porta:	2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Não		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sim	570 x 750mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	Não		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Sim	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	Não		
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Sim	970 x 950mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	Não		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Sim	1170 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	Não		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Sim	1170 x 1150mm	282mm
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	Não		
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Sim	1370 x 950mm	282mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

* Fechadura de varões com três pontos de fixação.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

