

Respirador de drenagem, DPE

Este elemento em aço inoxidável 316L combina drenagem e respiração, e é utilizado especialmente em atmosferas potencialmente explosivas "EX e".

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Combinação de elementos de drenagem e respiração, especialmente para utilização em atmosferas potencialmente explosivas "EX e".

Grau de protecção: IP 66.

Gama de temperatura: -30 °C a 100 °C.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Família de produtos	Material	Acabamento	Material do gabinete
DPE3004S3	Free-Standing, Wall Mounted	Aço Inoxidável 316L	Polido	Aço Macio, Aço inoxidável

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.