


Luz de armário LED 24 V, EL1200D24V



Uma luz LED especialmente concebida para armários da nVent HOFFMAN. A montagem sem ferramentas reduz o tempo necessário para a instalação. Ligação de cabos simples, com base num sistema "plug and play". Modelo de 24 V (CC).

CARACTERISTICAS

Descrição: Luz de armário LED especialmente concebida para armários nVent HOFFMAN. Montagem rápida e sem ferramentas graças a um sistema de gancho de engate concebido para encaixar no padrão de orifícios de 25 mm dos armários nVent HOFFMAN. Pode ser montada horizontal ou verticalmente.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Material:	Pástico
Acabamento:	Smooth
Cor:	Black
Tipo de lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	4000K
Cor da luz:	Neutral White
Temperatura de operação:	-20 to 55°C

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tipo de soquete	Light Output	Power
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	1200lm	12W

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tipo de soquete	Light Output	Power
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	1200lm	12W
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	1200lm	12W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Type F	900lm	9W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Type E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Type J	900lm	9W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Type G	900lm	9W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Type B	900lm	9W

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

