

Desconexão do suporte de flange, MCF



A gama de armários de instalação no solo e de desconexão do suporte de flange em aço macio, MCF, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Está equipada com um corte predefinido, que reduz o tempo de maquinaria, na porta do lado direito, que é compatível com a maioria dos interruptores comuns no mercado. As configurações do armário que podem ser criadas estão em conformidade com os regulamentos relativos a interligação de portas e interruptores principais.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: Aço pintado de 1,5 mm. Portas: Aço pintado de 2 mm. Painéis laterais, de teto e traseiro: Aço pintado de 1,5 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm, em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.

Porta: Montagem com quatro dobradiças. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm. A porta não pode ser invertida. Porta de flange: Superfície montada com dobradiças, fechada a partir do interior, inclui um corte universal.

Painel traseiro: Montagem com parafusos Torx M6. Instalações padrão para montagem da porta traseira.

Painéis laterais: Fornecidos como acessório.

Painel de teto: Amovível.

Fechadura: Fechadura, porta do lado esquerdo: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis encaixes padrão, cilindros, manípulos de elevação e manípulos em T como acessórios. Fechadura, porta do lado direito: Fechadura superior e inferior com palhetão duplo para fácil abertura da porta. Encaixe de 3 mm com palhetão duplo e movimentos de 90°. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Compostas por três peças

Placa de montagem: Com dobras duplas e ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm, com o acessório MPD02. Fornecida fora da embalagem do armário.

Ligação à terra: Todos os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.

Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.

Proteção: Em conformidade com a norma IP 55 | TIPO 12 | IK 10.

Requisitos de montagem: De série, pronto para instalação combinada. As partes laterais do grupo de armários combinados devem ser fechadas com painéis laterais SPM. O kit de interligação, FMD, está incluído de série e é compatível com os interruptores elétricos mais populares. Para complementar o sistema de interligação para configurações combinadas, adicione FMA, FMB e FMS.

Entrega: Estrutura equipada com portas, painel traseiro, painel de teto, placas inferiores, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. A entrega é efetuada numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir a combinação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.


Body Thickness:	1.5mm
Espessura da porta:	2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura da placa de montagem	Altura da placa de montagem	Largura da placa de montagem
MCF18105R5	1800mm	999mm	500mm	66.69mm	1694mm	894mm
MCF20085R5	2000mm	800mm	500mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF20105R5	2000mm	999mm	500mm	74.57mm	1894mm	894mm
MCF18085R5	1800mm	800mm	500mm	66.69mm	1694mm	694mm
MCF20086R5	2000mm	800mm	600mm	74.57mm	1894mm	694mm
MCF18084R5	1800mm	800mm	400mm	66.69mm	1694mm	694mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE