


Estr. super. dianteiras/traseiras para armários de instalação no solo, MCU

Esta estrutura cria espaço adicional na parte superior e pode ser separada do armário. Possui um padrão de orifícios universal para fácil montagem de acessórios.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para a entrada e o encaminhamento de cabos ou para a instalação de um sistema de distribuição de energia. Fixação na parte superior do armário com quatro parafusos M12. Disponível em alturas de 200 mm e 300 mm. A tampa superior do armário CCR pode ser utilizada para fechar a parte superior. Para elevar a MCU em conjunto com um armário, é necessário um kit de elevação MCUK separado.

Painéis laterais: MCUP fornecida como acessório.

Material: Estrutura em placa de aço de 1,75 mm, painéis em placa de aço de 1,35 mm.

Acabamento: Revestimento em pó estruturado RAL 7035.

Proteção: Em conformidade com a norma IP55.

Conteúdo da embalagem: 1 unidade com painéis dianteiro e traseiro, incluindo acessórios de montagem (sem tampa superior).

Material:	Aço
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Aço
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Aço
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Aço
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Aço
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Aço
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Aço
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Aço
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Aço
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Aço
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Aço
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Aço
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Aço
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Aço
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Aço
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Aço
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Aço
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Aço
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Aço
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Aço
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Aço

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Aço
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Aço
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Aço

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

