

## Portas de vidro, ADCS



Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.

### CARACTERÍSTICAS

Descrição: Substitui a porta standard, proporcionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras.

Material: Aço inoxidável 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armários com uma altura ou largura de 600 mm ou superior, e vidro temperado de 4 mm.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Proteção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.

\* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

**Espessura:** 1.5mm  
**Acabamento:** Polido  
**Material:** Stainless Steel 304

### ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Altura | Largura | Quantidade de trincos | Window Size | Família de produtos | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| ADCS10080          | 1000mm | 800mm   | 1                     | 859 x 643mm | Wall Mounted        | Aço Macio            |

| Número de catálogo | Altura | Largura | Quantidade de trincos | Window Size  | Família de produtos | Material do gabinete |
|--------------------|--------|---------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| ADCS06060          | 600mm  | 600mm   | 2                     | 459 x 443mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS04040          | 400mm  | 400mm   | 1                     | 259 x 243mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS08060          | 800mm  | 600mm   | 2                     | 659 x 443mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS12080          | 1200mm | 800mm   | 1                     | 1059 x 643mm | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS06040          | 600mm  | 400mm   | 2                     | 459 x 243mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS05040          | 500mm  | 400mm   | 1                     | 359 x 243mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS04030          | 400mm  | 300mm   | 1                     | 259 x 143mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS06080          | 600mm  | 800mm   | 2                     | 459 x 643mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS03624          | 360mm  | 240mm   | 1                     | 219 x 83mm   | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS14080          | 1400mm | 800mm   | 1                     | 1259 x 643mm | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS05050          | 500mm  | 500mm   | 1                     | 359 x 343mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS08080          | 800mm  | 800mm   | 2                     | 659 x 643mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |
| ADCS04060          | 400mm  | 600mm   | 1                     | 259 x 443mm  | Wall Mounted        | Aço Macio            |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

\* Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**