

Porta transparente de vidro | Armários de instalação no solo, DNG

Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Porta com vidro de segurança transparente para visualizar o interior do invólucro. Equipado com sistema de bloqueio de 3 mm de dupla barra e chassi de porta. Permite todas as opções da gama de fecho. Compatível com gama de armários combináveis e compactos.

Material: Estrutura: Chapa de aço de 2 mm. Área de janela: Vidro claro de segurança de 4 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 Porta.

Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o Kit de dobradiças DNMK01.

Espessura:	2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Free-Standing
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Free-Standing
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Free-Standing

Número de catálogo	Número do artigo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Free-Standing
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Free-Standing
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Free-Standing
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Free-Standing
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Free-Standing
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Free-Standing
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Free-Standing
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Free-Standing
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Free-Standing
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Free-Standing
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Free-Standing

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE