

Porta transparente de vidro | Armários de instalação no solo, DNG

Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Porta com vidro de segurança transparente para visualizar o interior do invólucro. Equipado com sistema de bloqueio de 3 mm de dupla barra e chassi de porta. Permite todas as opções da gama de fecho. Compatível com gama de armários combináveis e compactos.

Material: Estrutura: Chapa de aço de 2 mm. Área de janela: Vidro claro de segurança de 4 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Quantidade por embalagem: 1 Porta.

Requisitos de montagem: Se de antemão não tiver porta utilize o Kit de dobradiças DNMK01.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Espessura:	2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Free-Standing
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Free-Standing
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Free-Standing

Número de catálogo	Número do artigo	Altura	Largura	Profundidade	Window Size	Família de produtos
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Free-Standing
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Free-Standing
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Free-Standing
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Free-Standing
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Free-Standing
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Free-Standing
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Free-Standing
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Free-Standing
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Free-Standing
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Free-Standing
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Free-Standing

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.