

Vedantes metálicos para orifícios

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARACTERÍSTICAS

Junta resistente ao óleo fornecida

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura	Hole Diameter
AS056MSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	14mm max

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura	Hole Diameter
AS056M	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056CB	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	14mm max
ASPBGSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	22mm max
ASPBG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS100LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	35mm
AS100	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS050	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	22mm max
AS050SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	22mm max
AS350SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	105mm max
AS250SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	76mm max
AS125LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS150SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	51mm max
AS400SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	117mm max
AS125SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	43mm max
AS075	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	27mm max

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura	Hole Diameter
AS150LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	51mm max

Número de catálogo	Material	Acabamento	Cor	Código de cor	Espessura	Hole Diameter
ASPB	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	32mm max
AS300SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	92mm max
AS300	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS150	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS125	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS400	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS200	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	64mm max
ASPBSS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	32mm max
AS200SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	64mm max
AS250	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS075SS	Stainless Steel 304	Polished			1.5mm	27mm max
ASPBLG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	32mm max
AS350	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Gray	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS200LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS075LG	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Light Gray	RAL 7035	1.5mm	27mm max

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE