


Design higiênico Armário Mural, HDW



A gama nVent HOFFMAN de Design Higiênico HDW foi concebida e construída com materiais especiais para elevadas operações sanitárias e facilidade de limpeza. O design sem bolsa, as superfícies auto drenáveis com alto polimento, juntamente com um elevado grau de proteção, ajudam a reduzir as horas não operacionais, como limpeza e manutenção, o que leva ao aumento da produtividade.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL

CE, UK CA, UL

IP

CARACTERÍSTICAS

Material: Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Placa de montagem: aço galvanizado de 2 mm.

Estrutura: Corpo de bloco único, dobrado e com junções soldadas. A parte superior do corpo está equipada com um teto inclinado a 30° em direção à parte dianteira e terminando com uma saliência de 30 mm para evitar a queda de líquidos de drenagem para a junta e para a porta.

Porta: Dobrado com um ângulo de inclinação de 8° em todos os lados. Superfície montada com abertura de 120°. Dobradiças em aço zincado ocultas com pino fixo. Pode ser montada de modo a permitir uma abertura tanto para a esquerda como para a direita (não é necessária maquinação).

Dobradiças internas: Para evitar a acumulação de sujidade, a dobradiça da porta foi especialmente concebida para ser ocultada no interior do armário assim que a porta é fechada, facilitando a limpeza do armário.

Junta: Uma junta contínua, amovível e com cantos moldados em silicone azul garante uma vedação adequada e torna a remoção e substituição mais rápida e fácil para operações de limpeza e substituição. O silicone está em conformidade com a norma FDA 21 CFR 177.2600.

Fechadura: A fechadura HD é de aço inoxidável AISI 316L com junta de silicone azul, o bloqueio está em conformidade com a norma DIN EN 1672-2: 2009.

Platinas montagem: Fixo nos pinos M8 soldados na parte traseira do gabinete. Todos os lados de 800 mm e acima são reforçados por bordas dobradas. A placa de montagem é marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para fácil posicionamento horizontal do equipamento.

Abertura para cabos: Sem aberturas de bucin como standard para evitar riscos de higiene.

Proteção: Corresponde ao IP 66/69 / 69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08

Acabamento: 400 aço inoxidável pré-granulado, polido a Ra <0,8 µm.

Fornecimento: Armário com porta, placa de montagem, chave metálica e acessórios de montagem.

Informação adicional: Para saber mais sobre acessórios no exterior do armário, consulte a nossa secção de acessórios HD.

Material: Stainless Steel 304


Acabamento: Polido

Espessura (T): 1.5mm

Degree of Slope: 30°

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Tamanho do painel
HDW0442215	442mm	220mm	155mm	350 x 160mm
HDW0553921	552mm	390mm	210mm	430 x 330mm
HDW0558121	552mm	810mm	210mm	430 x 750mm
HDW0606130	605mm	610mm	300mm	430 x 550mm
HDW0675121	672mm	510mm	210mm	550 x 450mm
HDW0773921	772mm	390mm	210mm	650 x 330mm
HDW0776121	772mm	610mm	210mm	650 x 550mm
HDW0828130	825mm	810mm	300mm	650 x 750mm
HDW1228130	1225mm	810mm	300mm	1050 x 750mm
HDW1428130	1425mm	810mm	300mm	1250 x 750mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

