

Portas interiores, ADI

Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm. As portas com altura 700 mm ou superior estão equipadas com 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm. É possível ajustar a porta interior em profundidade utilizando o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. 19 "versão disponível sobre pedido. A mecanização é necessário para caixas de aço inoxidável.

Material: Porta: chapa de aço de 1,5 mm e perfis verticais: chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: IP 2XC.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Não adequado para armários AFS.

Espessura:	1.5mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wall Mounted

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wall Mounted
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wall Mounted
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wall Mounted
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE