

Portas interiores, ADI

Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm. As portas com altura 700 mm ou superior estão equipadas com 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm. É possível ajustar a porta interior em profundidade utilizando o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. 19 "versão disponível sobre pedido. A mecanização é necessário para caixas de aço inoxidável.

Material: Porta: chapa de aço de 1,5 mm e perfis verticais: chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.

Protecção: IP 2XC.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Não adequado para armários AFS.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Espessura:	1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wall Mounted
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wall Mounted
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wall Mounted
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wall Mounted
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wall Mounted
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wall Mounted
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.