


Portas interiores aço inoxidável, ADIS



Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm, as portas com altura superior a 800 mm levam 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm, profundidade ajustável com o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. Versão de 19" sob consulta.

Material: Porta de chapa de aço Inox de 1,5 mm AISI 304 e 2 perfis verticais em aço ino AISI 304L.

Protecção: IP 2XC.

Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.

Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.

Para solicitar versão 19", por favor, adicione I19 á referência do catálogo, por exemplo, ADIS04030I19. Não adequado para armários AFS.

Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 304

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Wall Mounted
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Wall Mounted
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Wall Mounted
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Wall Mounted
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Wall Mounted
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Wall Mounted

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Door Size	Quantidade de trincos	Família de produtos
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Wall Mounted

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para solicitar versão 19", por favor, adicione I19 á referência do catálogo, por exemplo, ADIS04030I19. Não adequado para armários AFS.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE