


Armário compacto porta dupla, MKD



A gama de armários compactos, de porta dupla e de instalação no solo em aço macio, MKD, é ideal para instalação em espaços reduzidos onde uma porta única, quando aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente do armário. A capacidade de carga das portas também aumenta se for dividida por duas portas. Com um grau de proteção IP 55, os componentes no interior do armário estão bem protegidos, o que torna esta gama ideal para diversas aplicações diferentes.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARACTERÍSTICAS

Material: Armário: chapa de aço pintada de 1.35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo o ajuste em profundidade da placa de montagem.

Portas: Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem de uma porta traseira standard. Painéis posteriores separados nos armários com 1600 mm de largura.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação na porta principal e fecho em 2 pontos na porta "escrava". Fechadura DIN de 3 mm standard. Insertos, cilindros, manipuladores de elevação e manipulador em T standard estão disponíveis como acessórios.

Placas inferiores: Composto por três peças.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com portas montadas, painel traseiro, painel superior, painéis inferiores, placa de montagem (excepto na versão PE) e reforço interior na porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação a terra. Fornecido sobre uma paleta de com dimensões idênticas à do armário para permitir a sua montagem sem necessidade de remover o

armário. Embalagem totalmente reciclável.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Body Thickness:	1.35mm
Espessura da porta:	2mm
Acabamento:	Galvanizado; Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Material:	Aço Macio

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Sim	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Sim	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Sim	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	Não		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Sim	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Sim	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	Não		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	Não		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Sim	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	Não		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	Não		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Sim	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Sim	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	Não		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	Não		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	Não		


Número de catálogo	Altura(H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Sim	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Sim	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Sim	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	Não		

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Sim	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	Não		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	Não		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Sim	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Sim	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	Não		
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	Não		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	Não		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	Não		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Sim	1894 x 1494mm	459mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE