


Armário Industrial para PC, MCM



Este armário de instalação no solo em aço macio, MCM, está pré-configurado com acessórios integrados para facilitar a montagem de periféricos e computadores industriais. Pode ser encomendado com um único número de item, com todos os acessórios relevantes incluídos, o que simplifica a aquisição.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: Chapa de aço de 1.5 mm. Painéis superior e laterais: Chapa de aço de 1.35 mm. Portas: Chapa de aço de 2 mm. Tampas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.

Porta: Montada com duas dobradiças por porta. Porta superior com vidro de segurança. A área de visualização para 14" - 21" monitor. Dois canhões C21323 para a porta superior, e sistema de bloqueio por 2 pontos com chave dupla barra para a porta inferior.

Porta posterior: Montadas com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Incluindo moldura da porta com 25 milímetros furo padrão. Sistema de varetas com bloqueio em quatro pontos com fechadura dupla barra 3 mm.

Painel para teclado: Painel abatível verticalmente para teclado. Prateleira lateral à direita ou à esquerda para o rato. Dimensões máx. do teclado 470 x 190 x 45 mm. Fechadura C21323.

Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P>600).

Acabamento: 2 tonalidades de acabamento. Portas, painéis laterais, tecto e marco: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Laterais para teclado e rodapé superior: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Outros esquemas de cores opcionais.

Características: Design especial contra roubo dos painéis laterais e do tecto. Todos os painéis são acessíveis apenas quando se abrem as portas. O nome da sua empresa pode ser inserido na tampa superior (opção).

Protecção: Corresponde a IP 44 | IK 10. Corresponde à norma IP 30 com a bandeja do teclado aberta.

Requisitos de montagem: Pode-se colocar prateleiras adicionais.


Fornecimento: Armário com porta posterior, painéis laterais e tecto, porta de monitor, painel de teclado, tampas inferiores e prateleira de monitor com suportes para fixar o monitor. Também incluídos pernos para ligação à terra. O armário é fornecido sobre uma palete de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.

Espessura da porta:	2mm
Cor:	Light Grey
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Peso
MCM16068	1600mm	600mm	800mm	112.5kg
MCM16066	1600mm	600mm	600mm	111kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE