

Armário compacto porta simples, MKS



A gama de armários compactos de instalação no solo e de porta única em aço macio, MKS, com um grau de proteção IP 55 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. Esta gama de armários adequa-se a diversas aplicações diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Armário: chapa de aço pintada de 1.35 mm. Painéis posteriores e tecto: chapa de aço pintada de 1.5 mm. Portas: Chapa de aço pintada de 2 mm. Platina de montagem: Chapa de aço galvanizada de 3 mm. Tampas inferiores: chapa de aço galvanizada de 1 mm.

Estrutura: Dobrado em 4 e soldado electricamente e com duplo padrão de furação permitindo ajuste em profundidade da placa de montagem.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Inclui o reforço da porta com furos de 25 mm.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem da porta posterior standard.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura standard DIN 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho ou sistema de fechadura digital de bloqueio.

Placas inferiores: Composto por três peças.

Platinas montagem: Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. É fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

Terras: Todos os painéis têm uma ligação à terra através dos seus acessórios.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Corresponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Armário com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem e reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos de ligação à terra. Fornecido sobre uma paleta de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.

Material: Aço Macio

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Cor: Light Gray
Código de cor: RAL 7035
Body Thickness: 1.35mm
Espessura da porta: 2mm

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	Não		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Sim	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	Não		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Sim	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	Não		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Sim	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	Não		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Sim	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	Não		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Sim	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	Não		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Sim	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	Não		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Sim	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	Não		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Sim	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	Não		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Sim	1494 x 694mm	259mm

Número de catálogo	Altura(H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	Não		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Sim	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	Não		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Sim	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	Não		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Sim	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	Não		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Sim	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	Não		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Sim	1694 x 494mm	359mm
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	Não		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Sim	1694 x 694mm	359mm
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	Não		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Sim	1694 x 694mm	459mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	Não		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Sim	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	Não		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Sim	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	Não		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Sim	1894 x 694mm	359mm


Número de catálogo	Altura(H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	Não		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Sim	1894 x 694mm	459mm

Table 3/3						
Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Tamanho do painel	Profundidade máxima de montagem
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	Não		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Sim	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	Não		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Sim	1894 x 894mm	459mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Para ter mais opções de cablagem, adicionar rodapés PF e PCP.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.