

Porta única modular, estrutura articulada, porta com vidro, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



CARACTERÍSTICAS

Material: Estrutura: aço pintado de 1,5 mm. Porta com vidro: aço pintado de 2 mm. Painéis laterais, de teto e traseiro: aço pintado de 1,5 mm. Placas inferiores: aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660. Inclui o padrão de orifícios externo integrado.

Porta com vidro: Montada com quatro dobradiças que permitem a abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm. Área de visualização: vidro de segurança transparente de 4 mm.

Traseira: Armário com painel traseiro instalado com parafusos Torx M6.

Painéis laterais: Fornecidos como acessório.

Painel do teto: Amovível.

Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas de 4 pontos. Não interfere com o espaço interior do armário. Fechadura padrão de palhetão duplo com encaixe de 3 mm. Estão disponíveis encaixes, canhões, pegas e pegas em T padrão como acessórios.

Placas inferiores: Composição por três ou quatro peças para armários com uma placa de montagem e quatro ou seis para armários com duas placas de montagem montadas com as partes posteriores encostadas.

Estrutura articulada: Estrutura articulada de altura total para componentes de 19" permitindo a abertura para a esquerda e direita com punho sobre a altura total. Dobradiça superior ajustável para montagem em quadrado da estrutura articulada. Dobradiças de 180° que permitem o acesso total à abertura do armário. Carga máxima: 1800 N.

Ligação à terra: todos os painéis são ligados à terra através dos respectivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.

Aprovações: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, com listagem cULus.

Requisitos de montagem: De série, pronto para instalação combinada. Para instalação de armários isolados, adicione painéis laterais.

Entrega: Estrutura com porta com vidro, estrutura da porta, painel traseiro, painel de teto, placas inferiores e estrutura articulada. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. A entrega é efetuada numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.

Cor: Light Grey
Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor: RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Rack Height
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE