

Porta única combinável em aço inoxidável para petróleo e gás, MCSS-OG



A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço inoxidável 316L, MCSS-OG, com um grau de proteção IP 66 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar com uma espessura de painel de 2 ou 2,5 mm e em configurações e tamanhos diferentes. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à maioria dos ambientes, consoante o grau.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 316L. Estrutura: 1,5 mm. Porta: 2 ou 2,5 mm. Placa inferior, superior e traseira: 2 ou 2,5 mm. Placa de montagem: aço galvanizado de 3 mm.

Estrutura: Perfis abertos invertidos de junções soldadas com um padrão de orifícios de 25 mm em conformidade com a norma DIN 43660.

Porta: Montada com quatro dobradiças que permitem a abertura para a esquerda e para a direita. Inclui estrutura da porta com padrão de orifícios de 25 mm.

Traseira: Painel traseiro instalado com parafusos Torx M6. Porta traseira em vez de painel traseiro. A versão RD integra porta traseira em vez de painel traseiro.

Painéis laterais: Fornecido como um acessório.

Painel do teto: Amovível.

Fechadura: Sistema de bloqueio de varetas com fixador de fechadura fabricado em AISI 316L e fechaduras adicionais nas partes superior e inferior para armários com 1000 mm de largura. Pega giratória SS 316L com chave de meio canhão EK 333.

Placas inferiores: Uma placa inferior única com junta de poliuretano injetado para garantir uma vedação máxima ou duas peças para a versão de porta traseira.

Placa de montagem: Com dobras duplas, desliza até à respetiva posição. Ajustável em profundidade em incrementos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida em conjunto, no exterior da embalagem do armário. Para armários com portas traseiras, duas placas de montagem com as partes posteriores encostadas com MPBB06.

Ligação à terra: Os painéis são ligados à terra através dos respetivos elementos de fixação e estão equipados com um perno de ligação à terra separado.

Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado de 240s (média de 0,5 micrones).

Proteção: Em conformidade com a norma IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10 se utilizados com SPMSXXXXOG.

Aprovações: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, com listagem cULus.

Requisitos de montagem: De série, pronto para instalação combinada. Para instalação de armários isolados, adicione painéis laterais.

Entrega: Estrutura equipada com porta, painel traseiro, painel do teto, placa inferior, placa de montagem e estrutura da porta. A entrega inclui ainda parafusos de ligação à terra. O fornecimento é feito numa palete com uma largura idêntica à do armário para permitir uma acomodação sem desmontagem. Todos os materiais da embalagem são recicláveis.

Acabamento: Polido
Material: Stainless Steel 316

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Placa de montagem incluída
MCSS20108PERD20	2000mm	1000mm	800mm	Não	Sim	Não
MCSS20086PERD20	2000mm	800mm	600mm	Não	Sim	Não
MCSS20108RD20	2000mm	1000mm	800mm	Não	Sim	Sim
MCSS20086PEOG20	2000mm	800mm	600mm	Sim	Não	Não
MCSS200810RD20	2000mm	800mm	1000mm	Não	Sim	Sim
MCSS20088RD20	2000mm	800mm	800mm	Não	Sim	Sim
MCSS200810PRD20	2000mm	800mm	600mm	Não	Sim	Sim
MCSS20088PERD20	2000mm	800mm	800mm	Não	Sim	Não
MCSS20086RD20	2000mm	800mm	600mm	Não	Sim	Sim
MCSS20086OG20	2000mm	800mm	600mm	Sim	Não	Sim
MCSS20084OG20	2000mm	800mm	400mm	Sim	Não	Sim
MCSS20084PEOG20	2000mm	800mm	400mm	Sim	Não	Não
MCSS20086PERD25	2000mm	800mm	600mm	Não	Sim	Não
MCSS20088RD25	2000mm	800mm	800mm	Não	Sim	Sim
MCSS20086OG25	2000mm	800mm	600mm	Sim	Não	Sim
MCSS20108RD25	2000mm	1000mm	800mm	Não	Sim	Sim
MCSS200810RD25	2000mm	800mm	1000mm	Não	Sim	Sim
MCSS20108PERD25	2000mm	1000mm	800mm	Não	Sim	Não
MCSS20086PEOG25	2000mm	800mm	600mm	Sim	Não	Não
MCSS20084OG25	2000mm	800mm	400mm	Sim	Não	Sim

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Placa de montagem incluída
MCSS201010RD25	2000mm	1000mm	1000mm	Não	Sim	Sim
MCSS20084PEOG25	2000mm	800mm	400mm	Sim	Não	Não
MCSS20086RD25	2000mm	800mm	600mm	Não	Sim	Sim

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Rear Panel Included	Rear Door Included	Placa de montagem incluída
MCSS200810PRD25	2000mm	800mm	1000mm	Não	Sim	Sim
MCSS20088PERD25	2000mm	800mm	800mm	Não	Sim	Não

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE