

Armário de controlo de interface do operador, OICE-SS



O painel de interface do operador em aço inoxidável OICE-SS integra um padrão de orifícios pré-maquinado para facilitar o seu posicionamento num braço articulado. Com as elevadas classificações de proteção IP66 e NEMA 12 e 4x, o armário pode ser utilizado em ambientes que requerem um design sanitário.

CARACTERÍSTICAS

Material: aço inoxidável pré-granulado AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Porta para AISI 304L: 1,5 mm/2 mm para armários com uma altura ou largura de 600 mm ou superior. Placa de montagem: aço galvanizado de 2 mm.

Corpo: placa de reforço dobrada e com junções soldadas montada no teto do armário.

Porta traseira: canto formado por uma peça única. Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 304 com pino fixo. Podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. Uma junta em poliuretano injetado garante a vedação adequada.

Fechadura: fechadura de dupla barra de 3 mm zamak personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com altura de 600 mm.

Proteção: em conformidade com a norma IP66 I TIPO 4X, 12 I IK 10.

Acabamento: aço inoxidável pré-granulado 400.

Entrega: armário com porta, chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem.

A porta traseira inclui pernos integrados compatíveis com os perfis de montagem MMDP do portefólio da nVent HOFFMAN, permitindo a instalação fácil de acessórios internos e uma gestão otimizada do espaço.

Material: 304 Stainless Steel; 316L Stainless steel

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Compatibilidade do sistema	Peso
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Compatibilidade do sistema	Peso
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compact Series 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.