


Perfil de montagem exterior | Armários de instalação no solo, CLPO



Um acessório padrão, pronto a utilizar compatível com o padrão de orifícios da nVent HOFFMAN, que simplifica o provisionamento e a instalação.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Perfil universal para encaixe de profundidade e largura no padrão de orifícios DIN de 25 mm na estrutura do armário. O perfil com 75 mm de largura está equipado com três filas de orifícios, um dos quais com uma rotação de 90°. Isto permite montar os perfis CLPO em ambas as direções. O CLPO aumenta o espaço útil em 25 mm.

Material: Aço zincado de 1,5 mm.

Quantidade por embalagem: 4 perfis.

Material: Aço Macio
Acabamento: Galvanizado
Espessura: 1.5mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Potência nominal de carga	Material do gabinete
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Aço Macio
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Aço Macio
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Aço Macio
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Aço Macio
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Aço Macio
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Aço Macio
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.