

Bucins | Armários de montagem na parede, CPG



A compressão de cada cabo instalado neste passa-cabos pode ser ajustada e é fixa utilizando uma porca de bloqueio, que proporciona alívio da tensão, assim como elevada proteção contra infiltrações.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Bucins para abos. Excelente para aliviar a tensão, do mesmo, proporcionando maior proteção do IP. As porcas de segurança de plástico para fixação estão incluídos na entrega.

Material: Corpo em poliamida PA6 e vedação em neoprene.

Resistência à temperatura: -20°C até +100°C.

Inflamável: V-2 de acordo com UL94.

Acabamento: RAL 7035.

Protecção: IP 66

Material: Polyamide 6; Neoprene

Acabamento: Smooth

Cor: Light Gray

Código de cor: RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Tamanho da rosca
CPG12	31mm	15mm	17mm	Aço Macio	Wall Mounted	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Aço Macio	Wall Mounted	M16 x 1.5
CPG20	40mm	24mm	26mm	Aço Macio	Wall Mounted	M20 x 1.5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Aço Macio	Wall Mounted	M25 x 1.5

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Tamanho da rosca
CPG32	56mm	42mm	44mm	Aço Macio	Wall Mounted	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Aço Macio	Wall Mounted	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Aço Macio	Wall Mounted	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Aço Macio	Wall Mounted	M63 x 1.5

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

