

Armário Uniplast murais, UCP/UCPT



A gama de armários compactos de montagem na parede e de porta única em poliéster, UCP/UCPT, com um grau de proteção IP 66/IP 54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.

Estrutura: Monobloco moldado com 3 mm de espessura. Quatro furos para fixação mural. Não tem aberturas para saída de cabos.

Porta: Porta com ou sem janela e abertura 180°. Para UCP/UCPT750 e tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. A estanqueidade é garantida por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm e movimento 90°. UCP/UCPT540 e superiores têm uma fechadura com varas com três pontos de fixação. Outras fechaduras disponíveis como acessórios.

Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).

Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protecção: Respeita as normas IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 para UCP, exceto UCP320 e UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 para UCPT. Resistência ao impacto IK 08 (IK 07 para armários com porta transparente UCPT).

Aprovações: CE, GOST. CSA e cULus_UL Listed estes certificados aplicam-se apenas armários de portas cegas. Para mais certificações entre em contato com nosso departamento de vendas.

Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.


Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e mini-tejadilho auto-adesivo de protecção contra a chuva.

Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 são fornecidos com as portas dentro da embalagem, desmontadas.

Acabamento: Smooth
Cor: Light Gray
Código de cor: RAL 7035
Body Thickness: 3mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Door Type	Quantidade de trincos	Peso
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparente	3	22.3kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparente	1	3.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.1kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.3kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparente	3	11.8kg
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparente	3	15kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

