


Armário Uniplast murais, UCP/UCPT



A gama de armários compactos de montagem na parede e de porta única em poliéster, UCP/UCPT, com um grau de proteção IP 66/IP 54 está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diversos tamanhos diferentes. É possível encomendar uma porta simples ou uma porta transparente. Esta gama de armários adequa-se a instalações no exterior, mesmo quando exposta a luz solar direta. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário.

NORMAS DA INDÚSTRIA

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

CARACTERÍSTICAS

Material: Poliéster reforçado com fibra de vidro. Zona de visão de UCPT em Policarbonato.

Estrutura: Monobloco moldado com 3 mm de espessura. Quatro furos para fixação mural. Não tem aberturas para saída de cabos.

Porta: Porta com ou sem janela e abertura 180°. Para UCP/UCPT750 e tamanhos maiores é fornecido um posicionador de porta para garantir que a porta assume a sua posição central no momento de fecho. A estanqueidade é garantida por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura DIN de 3 mm e movimento 90°. UCP/UCPT540 e superiores têm uma fechadura com varas com três pontos de fixação. Outras fechaduras disponíveis como acessórios.

Resistência à temperatura: -25 °C negativos a 70 °C em uso contínuo (temperaturas máximas até 130 °C).

Características: Auto-extinguível e isento de halogénio. Duplo Isolamento de acordo com a norma EN61439-1. Escala de protecção de voltagens $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Protecção: Respeita as normas IP 66, TIPO 4, 4X, 12, 13 para UCP, exceto UPC430 IP65. IP54 TIPO 12 para UCPT. Resistência ao impacto IK 08 (IK 07 para armários com porta transparente UCPT).

Aprovações: CE, GOST. CSA e cULus_UL Listed estes certificados aplicam-se apenas armários de portas cegas. Para mais certificações entre em contato com nosso departamento de vendas.

Acabamento: RAL 7035, material base pré-colorido.


Fornecimento: Armário com porta, parafusos de fixação para a platina de montagem e mini-tejadilho auto-adesivo de protecção contra a chuva.

Nota: UCP320, UCP430 e UCP540 são fornecidos com as portas dentro da embalagem, desmontadas.

Cor: Light Gray
Material: Polyester
Código de cor: RAL 7035
Acabamento: Smooth

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Door Type	Quantidade de trincos	Peso
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparente	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparente	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparente	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparente	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparente	1	3.9kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE