

Porta lateral, DNS



Uma porta lateral montada num armário permite o acesso ao equipamento montado na dianteira e traseira, a partir dos lados. Isto é especialmente benéfico caso sejam utilizadas placas de montagem com as partes posteriores encostadas.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Para substituir o painel lateral SPM. Facilita o acesso aos equipamentos instalados no interior do armário. Fechadura: standard 3 mm que possibilita todas as opções de fecho. O grau IP fica garantido. Frame da porta opcional.

Material: Chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Compatível com IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Quantidade por embalagem: 1 porta incluindo o perfil de montagem.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Espessura:	2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.