

Porta lateral, DNS



Uma porta lateral montada num armário permite o acesso ao equipamento montado na dianteira e traseira, a partir dos lados. Isto é especialmente benéfico caso sejam utilizadas placas de montagem com as partes posteriores encostadas.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para substituir o painel lateral SPM. Facilita o acesso aos equipamentos instalados no interior do armário. **Fechadura:** standard 3 mm que possibilita todas as opções de fecho. O grau IP fica garantido. **Frame da porta** opcional.

Material: Chapa de aço de 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Compatível com IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Quantidade por embalagem: 1 porta incluindo o perfil de montagem.

Espessura:	2mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE