

Refrigerador de montagem lateral, WAL

nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

CARACTERÍSTICAS

Refrigerador arrefecido a ar que proporciona refrigeração líquida às baterias em sistemas de armazenamento de energia em baterias

Capacidade de refrigeração de 14 kW

Componentes de velocidade variável para elevada eficiência

Controlo preciso da temperatura do fluido

Ampla intervalo de temperatura ambiente



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Tensão nominal	Frequência nominal	Refrigerante
WALA5	14000W	14000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.